

品番：EA809BV-11

品名：125mm/ 750W ディスクグラインダー-(X-LOCK用)



販売価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/24 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0819ページ		



#### 仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWX750-125S
※	砥石別売	砥石サイズ	φ125×穴径15mm X-LOCK
回転数	2800~11000rpm	消費電力	750W
電源	AC100V	サイズ	100×280×73(H)mm
材質	ポリアミド樹脂(PA)	無負荷値	380 W
セット内容: サイドハンドル、保護カバー			
ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮			
先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK			
細いグリップで優れた使い勝手を実現			
ダイヤル方式の無段変速付き			
二重絶縁構造			
重量	2.0kg	コード長	2.5m
砥石取付	X-LOCK	最大出力	1,060W

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.