

品番 : EA809BV-11

品名 : 125mm/ 750W ディスクグラインダ-(X-LOCK用)



販売価格	23,600円(税抜)／25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜)／25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/06 17:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0819ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWX750-125S
※	砥石別売	砥石サイズ	φ125×穴径15mm X-LOCK
回転数	2800～11000rpm	消費電力	750W
電源	AC100V	サイズ	100×280×73(H)mm
材質	ポリアミド樹脂(PA)	無負荷値	380 W

セット内容: サイドハンドル、保護カバー

ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮

先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK

細いグリップで優れた使い勝手を実現

ダイヤル方式の無段変速付き

二重絶縁構造

重量	2.0kg	コード長	2.5m
砥石取付	X-LOCK	最大出力	1,060W

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.