

品番 : EA809BV-50

品名 : 125mm / 750W ディスクグラインダー-セット(X-LOCK用)



販売価格	29,300円(税抜)／32,230円(税込)		
カタログ価格	29,300円(税抜)／32,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/06 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0819ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWX750-125S※ESCOオリジナルセット品
25mm/750W ディスクグラインダー(X-LOCK用)			
砥石サイズ	φ125×穴径15mm X-LOCK	回転数	2800～11000rpm
材質	ポリアミド樹脂(PA)	電源	AC100V
消費電力	750W	コード長	2.5m
仕様	セット	サイズ	100×280×73(H)mm
重量	2.0kg	付属品	本体×1、ジルコフラップディスク×4枚(#40×2枚、#60×2枚)、樹脂ケース
※	砥石別売	無負荷値	380 W

細いグリップで優れた使い勝手を実現

ハイパワーモーターで、ハードな作業でもパワフルな力を発揮

先端工具をワンタッチ且つ安全に取り付けることができるX-LOCK

二重絶縁構造

ダイヤル方式の無段変速付き

最大出力

1,060W

砥石取付

X-LOCK

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.