

品番 : EA809BX-108A

品名 : 100mm/36.0V ディスクグラインダ-(充電式/本体)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 34,300円(税抜)／37,730円(税込) | | |
| カタログ価格 | 34,300円(税抜)／37,730円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/04 00:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0833ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------|--|--------------------|--|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | G3610DD(NN) |
| 仕様 | 本体のみ | バッテリー | 36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替) (別売) |
| 充電時間 | 約25分(満充電) 約19分(実用充電) | 砥石サイズ | φ100×穴径15mm |
| 回転数 | 変速モード:3,200~10,000rpm オートモード:5,500rpm | スピンドル径 | M10×1.5 |
| 最大出力 | 1,500W | サイズ | 363×60(H)mm |
| 重量 | 2.5kg | 付属品 | レジノイドフレキシブル砥石、ツールレスホイルガード、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード、ホイルワッシャ(B3・B3ダイヤ用)、ホイルナット、スパンナ、六角棒スパンナ(4mm) |
| 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) ※従来の蓄電池(BSL3620/3625/3626/3660)、ET36Aはご使用になれません。 | スイッチ形式 | パドル式 |
| 一充電当たりの作業量 | <マルチボルト2.5Ahの場合> コンクリート筋付け S1カッター(外径:100mm、材料:コン | 研削時過負荷停止時の押付荷重(目安) | 118N |

クリート、切込み深さ:20mm、推力:
30N):約7.6m
鉄筋切断
切断トイシ(外径:100mm、材料:
φ10mm鉄筋):約152本

充電器、バッテリー、ケースは別売です。

ブラシレスモーター採用で、カーボンブラシの交換不要

回転復帰制御

高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。
キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。

細径ボディ

小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。

無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載

無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000rpmの間で無段階に変速可能です。

オートモード:負荷に応じて低速/5,500rpm・高速/10,000rpmに自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。

3方向サイドハンドル取付け

狭所作業にも対応可能です。

工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。

メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。

両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。

キックバック軽減システム

モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。

再起動防止機能

スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。

ソフトスタート

起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。

ブレーキ付スイッチを切るとブレーキがかかり回転が停止するため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。

パドルスイッチ

スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.