

品番 : EA809BX-12B

品名 : 100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	51,600円(税抜)／56,760円(税込)		
カタログ価格	51,600円(税抜)／56,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 03:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0822ページ		



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS18V-7
仕様	樹脂ケースセット	電源	DC18V
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電器	AC100V
回転数	11,000rpm	スピンドル径	M10×1.5
充電時間	約30分(空→80%充電) 約45分(空→フル充電)	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
サイズ	293×116×224mm	重量	2.0kg(バッテリー含む)
材質	ポリアミド樹脂	付属品	バッテリー、充電器(EA813B-1A)サイドハンドル、保護カバー、ピンスパナ、フランジ、固定ナット、樹脂ケース

パワフルなブラシレスモーターによって700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを発揮

軽量、スリムなグリップは扱いやすく、快適な作業を実現します。

再始動防止安全機構で不意に始動する危険を防ぎます。

脱落防止付新保護カバーシステムで作業者の安全を守ります。

砥石別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.