

品番：EA809BX-15A

品名：100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	102,000円(税抜) / 112,200円(税込)		
カタログ価格	102,000円(税抜) / 112,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 04:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GWS18V-10SC4
バッテリー	18V(リチウムイオン8.0Ah)	充電時間	約68分(空→75%ターボ充電) 約79分(空→フル充電)
回転数	4500~9000回転/分	スピンドル径	M10×1.5
サイズ	358×110(H)mm	重量	2.8kg
砥石サイズ	φ100×穴径15mm	材質	ポリアミド樹脂(PA)
付属品	キャリングケース、バッテリー×1個、充電器、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ		

※砥石は別売です。※

最高の安全性!(ブレーキ機能、キックバック防止、再始動防止、ドロップシャットダウン、防振サイドハンドル、2モーションロックスイッチ、脱落防止保護カバー)

コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能

コード式1000W機種並のハイパワー!新開発ECモーター採用により、コード式に匹敵する作業性を実現

大型ユーザーインターフェイスパネルにて回転数の調整や充電残量、温度上昇の確認が可能

ブラシレスモーター

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.