

品番：EA809BX-32B

品名：100mm/18.0V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
カタログ価格	42,400円(税抜) / 46,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 03:51現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0844ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DG1810L5
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)
充電時間	約84分	スピンドル径	M10×1.5
砥石サイズ	φ100×穴径15mm ※使用可能な砥石の厚さは6mmまでです。	回転数	10,000rpm
サイズ	307(L)×117(W)×122(H)mm	重量	2.1kg
握り径	58mm	充電器	AC100V
付属品	バッテリー×1(EA813RB-18F) 充電器 カニ目スパナ 樹脂ケース	替カーボンブラシ	EA813RA-7

※砥石別売

100V並みのパワーを実現

φ58mmの握り径と後部を絞り込んだ握りやすいグリップ形状

切断時に切り込み深さを一定に保てる

丸形スリムギヤヘッド

本体の異常をLEDでお知らせする安心保護機能付

優れた防じん性能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.