

品番：EA809BX-7SB

品名：100mm/18V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	69,300円(税抜)／ 76,230円(税込)			
カタログ価格	69,300円(税抜)／76,230円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2024/06/03 21:11現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G18DBBVL(NN)(L)※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・グラインダー本体 ・バッテリー ・充電器 ・オフセット型砥石5枚 ・両開工具箱	本体仕様	・バッテリー:18V (リチウムイオン5.0Ah) ・充電時間:約25分 ・砥石サイズ: φ 100×穴径15mm ・変速モード回転数:4, 700～9, 000rpm ・オートモード回転数:5, 500rpm ・サイズ:326×60(H)mm ・重量:2.3kg ・スピンドルロック、無段変速、ブレーキ付 ・ブラシレスモーター ・付属品: #36レジノイド砥石×1 ・サイドハンドル×1、専用スパナ
バッテリー仕様	・電圧:18V ・種類:リチウムイオン電池 ・容量:5.0Ah ・充電時間:約25分 ・特長:冷却対応	充電器仕様	・充電時間:約25分(5.0Ah) ・USB端子付(5V、2A) ・低温充電対応(-10℃まで) ・AC電源または蓄電池からUSB機器の充電が可能。(※別途、市販品USB端子接続用充電ケーブルが必要です。但し機器の種類によっては、充電できない場合があります。)
オフセット型砥石仕様	・外径:100mm ・穴径:15mm	両開工具箱仕様	・材質:耐衝撃性コポリマー ・サイズ:450×270×230(H)mm

	・厚み:4mm ・粒度:＃36 ・砥粒:A/WA ・硬度:P ・最大回転数:13,690rpm ・最大使用周速度:4,300m/min ・入数:5枚 ・用途:一般鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取りに ・特長:幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。		・重量:1.3kg
スピンドル径	M10×1.5		

代替品

	品番 EA809BX-102B コメント 仕様をご確認ください。
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.