

品番：EA809BX-91

品名：100mm/10.8V ディスクグラインダー(充電式)



販売価格	46,000円(税抜) / 50,600円(税込)		
カタログ価格	46,000円(税抜) / 50,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 23:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G1210DA(2LSK)
仕様	樹脂ケースセット	バッテリー	10.8V(リチウムイオン4.0Ah)
充電時間	約60分	砥石サイズ	φ100×穴径15mm
回転数	4,000~7,200rpm	スピンドル径	M10×1.5
サイズ	285×60(H)mm(バッテリー含む)	重量	1.7kg(バッテリー含む)
機能	フィードバック制御、ブレーキ付、多段変速、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可、ソフトスタート、再起動防止、キックバック軽減システム	モーター	直流ブラシレスモーター
付属品	バッテリー×2、充電器、ケース、レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】	一充電当たりの作業量	【鉄筋の切断】 切断トイシ(研ちゃんカットII) 外径: 100mm、材料: φ10mm鉄筋(SD345)、推力: 15N…約40本

細径と小形ヘッドで軽量コンパクトボディ

業界初!100mm 10.8Vコードレスディスクグラインダ

※2023年1月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(10.8V 100mmコードレスディスクグラインダ)

14.4V製品と同等の作業スピード

10.8V製品ながらメーカー製品G14DSL2と同等の作業性能を実現


ブレーキ付

スイッチを切るとブレーキがかかり安全性がアップするだけでなく、停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取りかかれ作業効率が格段に向上します。

4段階変速で様々な作業に対応

回転数切替スイッチを押すことで、トイシの回転数を用途に応じて選択することができます。

代替品

	<p>品番 EA809BX-6B</p> <p>コメント 10.8V→14.4V</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.