

品番 : EA809CD-52

品名 : 100x15mm/# 60 ディスクホイール (三面)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 630円(税抜)／693円(税込) | | |
| カタログ価格 | 630円(税抜)／693円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 17 (2025/12/15 06:39現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1010ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|----------------------------|-------|----------|
| メーカー | 柳瀬(YANASE) | 型番 | KMA04 |
| 用途 | 表面研磨、ビート取り、バリ取り、先端使用、溝研磨など | 粒度 | #60 |
| 砥材 | A(アルミナ) | 直径 | 100mm |
| 穴径 | 15mm | 最大回転数 | 13000rpm |
| 重量 | 65g | | |

使いやすさを追求し、研磨布ペーパーの表・裏・側面の3面が使用できます。

側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。

基盤が小さいので、無駄なく最後まで使え、経済的！

作業が困難なコーナー溶接の除去を楽にこなす！

平面研磨にも最適！

代替品

| | |
|--|-------------------------|
| | 品番 EA809AA-105A コメント |
|--|-------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.