

品番：EA809CT-9A

品名：#320/100mm リコディスク



販売価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
カタログ価格	725円(税抜) / 798円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/03/28 09:36現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0971ページ		



仕様

メーカー	理研コランダム	型番	SUSAP
商品名	リコディスク	粒度	#320
直径	100mm	穴径	15mm
砥粒	アルミナ	基材	布
回転数	最大13,600rpm	重量	65g

表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に

ステンレス研磨/溶接ビード等に最適

アルミや鉄にもご使用いただけます。

長短の羽根植え構造により、研削力の向上と長寿命を実現

目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除

【主な使用用途】

- ・バリやキズ取りに
- ・溶接ビードの除去に
- ・錆や汚れ落としに
- ・塗装面の研磨に
- ・仕上げの研磨に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.