

品番：EA809D-4

品名：125mm/ 780W ディスクグラインダー



販売価格	22,500円(税抜)／ 24,750円(税込)		
カタログ価格	22,500円(税抜)／24,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/17 19:38現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



分割コアモーター採用により最大出力アップ

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G13SH6
電源	AC100V(50/60Hz)	電流	8.0A
消費電力	780W	砥石サイズ(外径×穴径)	125×22mm
モーター	分割コアモーター	回転数	9,000min-1
コード長	2心・2.5m	サイズ	280×71(H)mm
重量	1.9kg	付属品	#36レジノイドフレキシブル砥石、スパナ、サイドハンドル
最大出力1100W			
握りやすい細径ボディ			
分割コアモーター採用により最大出力アップ			
スピンドル径	M16×2.0	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14

代替品

	品番	EA809D-4A
--	----	-----------



コメント 違い:モーターの過負荷耐力の向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.