品番: EA809D-4A

品名: 125mm/800W 電気ディスクグラインダー



販売価格	25,400円 (税抜)/ 27,940円(税込)					
カタログ価格	25,400円(税抜)/27,940円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 15:00現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0843ページ					







仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G13SH7			
最大出力	1,160W	回転数	9,000rpm			
砥石サイズ	φ125×穴径22mm(最大厚さ6mm)	スピンドル径	M16×2.0			
電源	100V·800W·8.2A	コード長	2心·2.5m			
サイズ	270×56×71(H)mm	重量	1.9kg(コード・トイシ含まず)			
スイッチ形式	スライド式	付属品	#36レジノイドフレキシブル砥石、サイド ハンドル、スパナ			
用途	スチール・ステンレス・鋳鋼等の切断・研削・研磨作業	替カーボンブラシ	標準付属:EA813HH-4 ストップカーボン:EA813HH-14			
モーターの過負荷耐力向上。						
握りやすい φ 56mmの細径ボディ						
3方向サイドハンドル取り付け可能						
二重絶縁、スピンドルロック付						

株式会社エスコ