

品番：EA809DF-10

品名：125mm/1050W 電子ディスクグラインダーセット



販売価格	34,500円(税抜)／37,950円(税込)			
カタログ価格	34,500円(税抜)／37,950円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2024/05/22 09:54現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ	0857ページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G13BYEQ(100V)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 (EA809DF-1) ・# 40/125mm フラップディスク×2 (EA809AL-34) ・# 60/125mm フラップディスク×2 (EA809AL-35) ・工具箱		

【ディスクグラインダー仕様】 ・最大出力:1400W ・砥石サイズ:外径125×穴径22mm(別売) ・スピンドル径:M16×2.0 ・回転数:10,000rpm ・電源:100V・1050W・12A ・サイズ:309(W)×71(H)mm ・重量:2.0kg ・コード長:2.5m ・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、ホイルワッシャB3、ホイルナット、フィルタ ・キックバック軽減システム:モーターの急激な回転低下を監視し瞬時にモーターを停止することで、材料によるダイヤモンドカッターや切断トイシの挟み込み等で発生する反動(キックバック)を軽減します。 ・再起動防止機能:スイッチを入れた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しません。 スイッチを一度切ること、解除することができます。 ・パドルスイッチ(オフロック付スイッチ) スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。 ・アクションスイッチ:不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。 また、本体を握ったままで操作が可能です。			
---	--	--	--

- ・ソフトスタート:起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
- ・二重絶縁
- ・スピンドルロック、ブレーキ付
- ・ブラシレスモーター採用
- ・※砥石は別売です。

【# 40/125mm フラップディスク仕様】

- ・最大回転数:12,200rpm
- ・材質:ジルコニアアルミナ
- ・取付穴径:22.23mm
- ・粒度:#40
- ・特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
- ・6層のフラップで長寿命。
- ・フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ・125mmディスクグラインダー用
- ・スチール、ステンレス、鋳鋼用

【# 60/125mm フラップディスク仕様】

- ・最大回転数:12,200rpm
- ・材質:ジルコニアアルミナ
- ・取付穴径:22.23mm
- ・粒度:#60
- ・特許所得済みのフラップ形状により低振動・低騒音・研削性・耐久性が向上しています。
- ・6層のフラップで長寿命。
- ・フラップ外周に全体の70%の砥粒が集中しており高い研削スピードが得られます。
- ・125mmディスクグラインダー用
- ・スチール、ステンレス、鋳鋼用

【工具箱仕様】

- ・外寸:460×265×233(H)mm
- ・内寸:415×196×146(H)mm(中皿使用時)
- ・重量:1.5kg
- ・材質:耐衝撃性コポリマー
- ・中皿高さ:40mm
- ・南京錠取付穴:サイズ:19×7mm、数量:2箇所
- ・付属品:L型中皿、中皿用仕切板(4枚)
- ・中皿の仕切板は取外し可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.