


品番：EA809DF-10A

品名：125mm/1600W 電子ディスクグラインダーセット



販売価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
カタログ価格	45,000円(税抜) / 49,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 01:54現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0825ページ		



### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G13BYEQ2(100V)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・ディスクグラインダー本体×1</li><li>・切断砥石×10枚</li><li>・オフセット研削砥石×5枚(#36)</li><li>・工具箱×1</li></ul>	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・最大出力:1600W</li><li>・砥石サイズ:外径125×穴径22mm</li><li>・スピンドル径:M16×2.0</li><li>・回転数:10,000rpm</li><li>・電源:100V・1050W・12A</li><li>・サイズ:309(W)×71(H)mm</li><li>・重量:2.1kg</li><li>・コード長:2.5m</li><li>・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイールガード、フィルタ</li><li>・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付</li><li>・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート</li></ul>
〈切断砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・砥粒…AZ</li><li>・粒度…#46</li><li>・硬度…R</li><li>・入数…10枚</li><li>・外径×厚み×穴径…φ125×1.6×22mm</li><li>・最大回転数…12,223rpm</li><li>・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に</li></ul>	〈オフセット研削砥石仕様〉	<ul style="list-style-type: none"><li>・粒度…#36</li><li>・外径×厚み×穴径…φ125×3×22mm</li><li>・最大回転数…11,000rpm</li><li>・最高使用周速度…72m/s</li><li>・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に</li></ul>

	・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。		
〈ケース仕様〉	・サイズ:460×265×233(H)mm ・重量:1.5kg ・材質:ポリプロピレン ・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き ・出し入れしやすいWオープンタイプ。 前後どちらからでも開閉できます。		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.