品番：EA809DF-10A

品名：125mm/1600W 電子ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰｾｯﾄ

販売価格	44,700円（税抜）／ 49,170円（税込）			
カタログ価格	44,700円（税抜）／49,170円(税込)			
在庫数	最新在庫：1　（2025/05/04 13:41現在）			
商品入数	1	販売単位	St	
カタログページ				




仕様

メーカー	HiKOKI	型番	G13BYEQ2(100V)※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉	・ディスクグラインダー本体×1 ・切断砥石×10枚 ・オフセット研削砥石×5枚（#36） ・工具箱×1	〈ディスクグラインダー本体仕様〉	・最大出力：1600W ・砥石サイズ：外径125×穴径22mm ・スピンドル径：M16×2.0 ・回転数：10，000rpm ・電源：100V・1050W・12A ・サイズ：309(W)×71(H)mm ・重量：2.1kg ・コード長：2.5m ・付属品：スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ ・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付 ・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ（オフロック付スイッチ）、再起動防止機能、ソフトスタート
〈切断砥石仕様〉	・砥粒…AZ ・粒度…#46 ・硬度…R ・入数…10枚 ・外径×厚み×穴径…φ125×1.6×22mm ・最大回転数…12,223rpm ・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に	〈オフセット研削砥石仕様〉	・粒度…#36 ・外径×厚み×穴径 …φ125×3×22mm ・最大回転数…11,000rpm ・最高使用周速度…72m/s ・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に

	・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。		
〈ケース仕様〉	・サイズ：460×265×233(H)mm ・重量：1.5kg ・材質：ポリプロピレン ・L型中皿、中皿用仕切板（4枚）付き ・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。		

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.