

品番：EA809DF-1A

品名：125mm/1050w 電子ディスクグラインダー



販売価格	36,800円(税抜) / 40,480円(税込)		
カタログ価格	36,800円(税抜) / 40,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 01:54現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0825ページ		



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	G13BYEQ2(100V)
電源	100V(50/60Hz)・1,050W・12A	最大出力	1,600W
回転数	10,000rpm	スイッチ形式	パドル式
砥石サイズ	φ125×穴径22mm 最大厚さ6mmまで	トイシ取付けシャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さ)	M16×2.0×13.5mm
スピンドル径	M16×2.0	サイズ	309(W)×71(H)mm
重量	2.1kg(コードを除く)	コード長	2.5m(2心)
モーター	ACブラシレスモーター	付属品	スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ

※砥石は別売です。

新設計モーターを採用し、構成部品・構造の見直しにより耐久性を大幅に向上。

内部部品の絶縁を強化し、金属粉じんに対する耐久性が大幅に向上。

微細メッシュフィルタの採用により、防じん性が大幅に向上。

回転復帰制御: 高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。

キックバック軽減システム: モーターの急激な回転低下を監視し瞬時にモーターを停止することで、材料によるダイヤモンドカッターや切断トイシの挟み込み等で発生する反動(キックバック)を軽減します。

パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)

スイッチを握っている間のみONになり、離すと止まります。

再起動防止機能: スイッチを入れた状態で、電源プラグをコンセントに差し込んでも起動しません。

スイッチを一度切ることで、解除することができます。

ソフトスタート: 起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。

二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.