

品番 : EA809EH-100A

品名 : 58mm/#100 ディスクホイール



販売価格	675円(税抜)／743円(税込)		
カタログ価格	675円(税抜)／743円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/01/22 23:16現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0998ページ		



仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	MPW58A100
メーカー商品名	ミニPホイル	用途	一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に
対応被削材	一般鋼、ステンレス鋼、アルミ	外径	58mm
穴径	9.53mm	砥粒	A
粒度	#100	最大回転数	20750rpm
最高使用周速度	63m/s		
研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。			
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。			
適度なしなりで平面研磨に適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.