

品番：EA809EH-100A

品名：58mm/#100 ディスクホイール



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 675円(税抜) / 743円(税込) | | |
| カタログ価格 | 675円(税抜) / 743円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/04/26 14:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0998ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------------|-------|---|
| メーカー | ニューレジストン(NRS) | 型番 | MPW58A100 |
| メーカー商品名 | ミニPホイール | 用途 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面研削、ビード研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に |
| 対応被削材 | 一般鋼、ステンレス鋼、アルミ | 外径 | 58mm |
| 穴径 | 9.53mm | 砥粒 | A |
| 粒度 | #100 | 最大回転数 | 20750rpm |
| 最高使用周速度 | 63m/s | | |

研削力に優れており、軽研削と研磨全般に最適です。

狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

適度なしなり度で平面研磨に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.