

品番：EA809EL-80A

品名：75mm/#80 ディスクホイール



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0998ページ		



100mmグラインダでは作業しづらい、狭い箇所の研削や研磨作業に

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	MRW75A80
メーカー商品名	ミニRホイール	用途	一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの曲面研削、メッキ塗装前の表面研削作業に
対応被削材	一般鋼・ステンレス鋼・アルミ	外径	75mm
穴径	10mm	砥粒	A
粒度	#80	最大回転数	16050rpm
最高使用周速度	63m/s		

柔軟性に優れているので、曲面・R面に適しています。

ソフトなアタリで美しい研磨面に仕上がります。

狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.