

品番：EA809MA-2

品名：90x10mm/#180 ベベルディスク



販売価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
カタログ価格	2,340円(税抜) / 2,574円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 07:06現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0972ページ		



仕様

メーカー	3M	型番	BEBERU BRO
シリーズ	スコッチ・ブライト	用途	溶接後の焼け取り、砥石切削加工後の目つぶしに
粒度	#180	最大回転数	12,000rpm
外径	90mm	厚み	10mm
ねじサイズ	M10×1.5mm	色	茶
重量	60g		

電動用

ディスクグラインダーにワンタッチで脱着できます。

3次元構造のナイロン不織布に砥粒を均一にコーティングしています。

被膜・よごれ・微細な傷だけを除去し、削りすぎることがありません。

凹凸に良くなじみ、柔軟で快適な使用感

ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。

飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全

焼け付きや目づまりをおこしにくい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.