

品番：EA809PR-10A

品名：123mm 電子ポリッシャーキット



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 24,100円(税抜) / 26,510円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,100円(税抜) / 26,510円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/27 02:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0840ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------|------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | APED130KT |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | パッド径 | 123mm |
| 本体サイズ | 226×123×151(H)mm | 重量 | 1.5kg |
| コード長 | 5m | 付属品 | マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ |
| 回転数 | 6,000~12,000rpm | | |

パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー

磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液

磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付

車磨き専用キット付

収納に便利なバッグ付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

