


品番：EA809PR-10SC

品名：123mm 電子ポリッシャーキット



販売価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
カタログ価格	26,500円(税抜) / 29,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/27 03:52現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0840ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	APED-130KT※ESCOオリジナルセット品
セット内容	・電子ポリッシャーキット ・マジックサンダーバフ(2枚入) ・コールテンボンネット(マジック式) ・ランダムサンダー用羊毛ボンネット		

<電子ポリッシャーキット仕様>

- ・電源:100V
- ・パッド径:φ123mm
- ・本体サイズ:226×123×151(H)mm
- ・重量:1.5kg
- ・コード長:5m
- ・回転数:6000~12000rpm
- ・付属品
マジック式スポンジバフ(外径150mm)、
手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)
マイクロファイバークロス、収納バッグ

<マジックサンダーバフ(2枚入)仕様>

- ・直径:125mm
- ・粒度:#600相当(細目)
- ・適正回転数:1500~2400rpm
- ・取付方法:マジック式
- ・入数:2枚入り
- 用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに

<コールテンボンネット(マジック式)仕様>

・材質:コールテン

直径:125mm

厚み:約3mm

・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き

・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください

<ランダムサンダー用羊毛ボンネット>

・材質:人工羊毛

・直径:125mm

・重量:15g

・φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.