

品番：EA809PR-41A

品名：125mm[脱着式] ホ° リッシャー-(ダブルアクション・コード付)



販売価格	49,800円(税抜)／ 54,780円(税込)		
カタログ価格	49,800円(税抜)／54,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/10 18:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	RPED-132
回転数	2000～4500/min	コード	有
電源	AC100V・850W	パッド径	125mm(マジック式)
パフ径	150mm	本体サイズ	222×125×296(H)mm
重量	2.4kg	コード長	5m
電流	11.3A	偏芯量	10mm
パッド取付ねじ	なし	付属品	補助ハンドル、脱着コード5m
替カーボンブラシ	EA813RA-11	脱着用キャブタイヤコード(別売)	EA809BR-102～110

パワフルな磨きができる回転が止まらないダブルアクション機構
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター

操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。
二重絶縁
無段変速

代替品

	品番 EA809PT-10A コメント 回転数
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.