品番: EA809PS-11

品名: 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)



販売価格	61,400円 (税抜)/ 67,540円(税込)					
カタログ価 格	61,400円(税抜)/67,540円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/04 02:37現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログページ	0864ページ					





パッド径 φ 75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に

仕様

メーカー	京セラ	型番	DPE11XR			
電源	18V(リチウムイオン 1.5Ah)	回転数	1600~2500rpm			
パット径	75mm(マジック式)	パッド取付ネジ径	5/16-24UNF			
サイズ	79(W)×300(L)×143(H)mm 重量		1.7kg			
付属品	バッテリー×2、充電器、補助ハンドル	対応ディスクペーパー	EA162KT-40A~400			
小型軽量で安定した磨きが可能						
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる						
電池残量表示付き						
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)						
補助ハンドル、左右取り付け可						
パッド径 ϕ 75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に						

株式会社エスコ