品番: EA809PS-16

品名: 75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)



販売価格	68,300円 (税抜)/75,130円(税込)					
カタログ価 格	68,300円(税抜)/75,130円(税込)					
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/19 22:59現在)					
商品入数	1	販売単位	台			
カタログ ページ	0864ページ					





パッド径 $\phi75$ mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に

仕様

メーカー	京セラ	型番	DPEG11XR				
電源	18V(リチウムイオン1,5Ah)	回転数	520~780rpm				
パット径	75mm(マジック式) サイズ		79×300×143(H)mm				
重量	1.8kg	付属品	補助ハンドル、電池パック×2個、充電 器				
コンパクトボディで高トルク研磨							
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)							
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構							
パッド径 ϕ 75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に							
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現							
バフ径	80mm(マジック式)	オービット径	4mm				

株式会社エスコ