

品番：EA809PS-16

品名：75mm/18.0V ポリッシャー(充電式)



販売価格	63,100円(税抜) / 69,410円(税込)		
カタログ価格	63,100円(税抜) / 69,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 01:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0840ページ		



パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に

仕様

メーカー	京セラ	型番	DPEG11XR
電源	18V(リチウムイオン1,5Ah)	回転数	520~780rpm
パッド径	75mm(マジック式)	サイズ	79×300×143(H)mm
重量	1.8kg	付属品	補助ハンドル、電池パック×2個、充電器
コンパクトボディで高トルク研磨			
作業に応じて選べる変速機能付き(3段階)			
磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構			
パッド径φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に			
高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現			
バフ径	80mm(マジック式)	オービット径	4mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

