

品番：EA809PT-10A

品名：125mm ギヤアクションポリッシャー



販売価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
カタログ価格	43,500円(税抜) / 47,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 14:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0840ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	APEG130
電源	AC100V・910W	パッド径	125mm(マジック式)
パッド取付ねじ	M16×P2.0	重量	2.1kg
サイズ	204(L)×280(W)×125(H)mm	コード長	5m
替カーボンブラシ	EA813RA-11	回転数	200～660rpm
変速付			
本体二重絶縁構造			
サイドハンドル付			
磨き傷の出にくい独特なパッド軌跡でバフ目を素早く消すことができます。			
先端工具は付属していません。			
無段変速			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.