

品番：EA809PW-11

品名：125mm ランダムアクションサンダー(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 54,400円(税抜) / 59,840円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 54,400円(税抜) / 59,840円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/06 08:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0823ページ                      |      |   |



### 仕様

|         |                                  |          |   |
|---------|----------------------------------|----------|---|
| メーカー    | ボッシュ                             | 型番       | GEX18V-125  |
| 仕様      | 樹脂ケースセット                         | バッテリー    | 18V(リチウムイオン4.0Ah)                                   |
| 充電器     | AC100V                           | ペーパーサイズ  | φ125mm  |
| 本体サイズ   | 153×108(H)mm                     | 重量       | 1.6kg   |
| 回転数     | 6000~10000rpm                    | ストローク数   | 12000~20000spm                                      |
| 充電時間    | 約48分(空→80%ターボ充電)<br>約65分(空→フル充電) | オービットダイヤ | 2.5mm   |
| 振動3軸合成値 | 1.9m/s <sup>2</sup>              | 付属品      | バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース |

コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計

握りやすいソフトラバーグリップ

ダイヤル式電子無段変速

部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能

ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現

簡単かつ直感的に操作可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.