


品番：EA809PX-11

品名：AC100V/50W マイクロベルトサンダー



販売価格	28,900円(税抜)／ 31,790円(税込)		
カタログ価格	28,900円(税抜)／31,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/03 09:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0876ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール (PROXXON)	型番	27510
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	50W
回転数	850～2000rpm	ベルト速度	300～700m/分 (無段電子コントロール付き)
定格使用時間	15分	角度調節範囲	0～70°
ベルトサイズ	10×330mm	サイズ	350(L)×50(W)×50(H)mm
重量	800g	コード長	2m
付属品	細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本 L型レンチ 集塵用アダプター(掃除機用)		

木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適
特殊ギア採用で高トルクでの作業、刃のガイド面を利用して平面の加工が可能
ベルトのたわみを利用して丸い部分の加工
角度調整機能付き
家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.