

品番：EA809PX-16

品名：DC10.8V ヘルツァグ[®]-(充電式/本体のみ)



販売価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
カタログ価格	33,500円(税抜) / 36,850円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 14:55現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや狭い場所の加工等に最適

仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	25812
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	用途	木・金属の仕上げ・バリ取り作業など・狭い部分の加工
電源	10.8V / 2.6Ah バッテリー式	本体サイズ	350(W)×70(D)×62(H)mm
ベルトサイズ	10×330mm	重量	720g
ベルト速度	200~700m/分(無段電子コントロール付き)	角度調整機能	0°~70°
充電時間	90分	駆動時間(フル充電時)	約20分(目安)
付属品	・ベルトペーパー3種(細目240番、中目180番、荒目80番)各2本 ・接続用L型アダプター 1個 ・接続用ジョイント 1個 ・ダスターアダプター 1個 ・ダスタージョイント 1個		

ヘッド部の角度0~70度まで調節可能なコードレスベルトサンダー

集塵機接続で粉塵が多い作業も可能

代替品



品番 EA809XL-1A

コメント 違い:電源、ベール速度、重量など

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.