


品番：EA809PX-16S

品名：DC10.8V ヘルツサンダー-セット(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 48,500円(税抜) / 53,350円(税込) | | |
| カタログ価格 | 48,500円(税抜) / 53,350円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/05/06 12:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや狭い場所の加工等に最適

仕様

| | | | |
|--------|---|-------------|---------------------------|
| メーカー | キソパワーツール | 型番 | 25810 |
| ブランド名 | プロクソン(PROXXON) | 用途 | 木・金属の仕上げ・バリ取り作業など・狭い部分の加工 |
| 電源 | 10.8V / 2.6Ah バッテリー式 | 本体サイズ | 380(W)×70(D)×62(H)mm |
| ベルトサイズ | 10×330mm | 重量 | 900g(バッテリー含む) |
| ベルト速度 | 200~700m/分(無段電子コントロール付き) | 角度調整機能 | 0°~70° |
| 充電時間 | 90分 | 駆動時間(フル充電時) | 約20分(目安) |
| 付属品 | ・バッテリー1個 ・充電器1個 ・専用ブローケース ・ベルトペーパー3種(細目240番・中目180番・荒目80番)各2本 ・接続用L型アダプター1個 ・接続用ジョイント1個 ・ダスターアダプター1個 ・ダスタージョイント1個 | | |

ヘッド部の角度0~70度まで調節可能なコードレスベルトサンダー

集塵機接続で粉塵が多い作業も可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.