

品番：EA809X-1

品名：93x228mm 電子サンダー



販売価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
カタログ価格	26,900円(税抜) / 29,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 14:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0840ページ		



フィードバック制御が安定した作業を実現

仕様

メーカー	京セラ	型番	AS1000E
ペーパーサイズ	93×228mm	電源	AC100V・210W
回転数	5,500rpm	本体サイズ	93×280×179(H)mm
重量	2.4kg	コード長	2.5m
付属品	木工用ペーパー(#100)×2枚、ダストパック、穴あけパンチ	替カーボンブラシ	EA813RA-13

木材の表面仕上げ

金属面のサビ落とし、表面仕上げ

抜群の研磨力

フィードバック制御が安定した作業を実現

高い剛性のダイカストフレーム&ベース

抜群のウェイトバランスで振動を軽減

最適の偏心量と回転数で高研削力を実現

高研削力を実現した最適な偏心量&回転数

二重絶縁構造

乾式

集じん機構付

電子制御

集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.