

品番：EA809XA-1A

品名：サンダー



販売価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
カタログ価格	14,500円(税抜) / 15,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 07:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0840ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AS815M
電源	AC100V・220W・2.5A	回転数	11500rpm
ペーパーサイズ	クランプ式:93×228mm、マジック式:94×186mm	本体サイズ	248×93×160(H)mm
コード長	2.5m	重量	1.7kg
付属品	木工用ペーパー(#100)、マジック式木工用ペーパー穴あき(#100)×各1枚、集じんノズル	替カーボンブラシ	EA813RA-13

二重絶縁、集じん機能併用可

クランプ式、マジック式いずれのペーパーも使用可能

マイクロスティックパッド採用

剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能

木工ペーパーをしっかりと挟むクランプ

#### 代替品

品番	EA809X-1
コメント	仕様をご確認ください。



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.