

品番：EA809XC-3

品名：100x180mm/ #80 ハイピッチペーパー(50枚)



販売価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜) / 5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 16:24現在)		
商品入数	50	販売単位	箱
カタログページ	0967ページ		



仕様

メーカー	三共理化学 (FUJISTAR)	型番	HNJS
商品名	ハイピッチペーパーHN	用途	自動車補修、各種車両における塗膜、金属焼付・インテリア工事、木工・家具メーカーでの各種研磨作業
サイズ	100×180mm	粒度	#80
穴数	8個	基材	Cw(紙)
砥粒	AA(アルミナ)	入数	50枚

乾・湿式両用の研磨紙

マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ

目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)

薄手で柔軟な使用感

熱に強い接着剤を使用しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.