

品番 : EA809XF-3B

品名 : 93x228mm 電動サンダー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 7,540円(税抜) / 8,294円(税込) | | |
| カタログ価格 | 7,540円(税抜) / 8,294円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/04 06:04現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 0840ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------------|------------|---------|------------------------|
| メーカー | 京セラ | 型番 | MS-30B |
| セット内容 | 本体のみ | 電源 | AC100V・190W |
| 電流 | 2.3A | 回転数 | 11,000rpm |
| パッド径 | 93×185mm | ペーパーサイズ | 93×228mm |
| コード長 | 2m | 本体サイズ | 243×93×154(H)mm |
| 重量 | 1.3kg | 付属品 | 木工用ペーパー(93×228mm・#100) |
| 替カーボンブラシ | EA813RA-13 | 用途 | 木材、金属、塗装面の研削、研磨作業に |
| 乾式 | | | |
| 二重絶縁構造 | | | |
| 握りやすく、操作性に優れたハンドル形状 | | | |
| 集じん機接続可能 ※別販売品が必要となります。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

