品番: EA809XF-3SC

品名:93x228mm 電動サンダーセット(ペーパー付)



販売価格	10,100円 (税抜)/ 11,110円(税込)				
カタログ価 格	10,100円(税抜)/11,110円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 00:32現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ	0858ページ				



〈中皿付工具箱仕様〉

サイズ





430×180×230(H)mm





仕様

メーカー	京セラ	型番	MS-30B ※ESCOオリジナルセット 品		
<セット内容>	・EA809XF-3B(電動サンダー)・EA809XC-20(サンディングシートセット(#60×3枚・#120×3枚・#240×4枚)・中皿付工具箱				
〈電動サンダー仕様〉					
電源	100V·190W·2.3A	回転数	11,000rpm		
コード長	2m	本体サイズ	243×93×154(H)mm		
ペーパーサイズ	93×228mm	重量	1.3kg		
付属品	木工用ペーパー (93×228mm·#100)×1枚				
握りやすく、操作性に優れたハンドル形状					
二重絶縁構造					
替カーボンブラシはEA813	BRA-13になります。				

重量(g)

1040

125mmのグラインダーがぴったり収まる寸法です。						
中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。						
〈サンディングシートセット仕様〉						
サイズ	93×228mm(1枚当り)	総重量	119g			
砥材	A材	入数	10枚			
内訳	荒目(#60)×3枚 中目(#120)×3枚 細目(#240)×4枚					
電動サンダー用						
金属・木工・樹脂等の研	磨、研削やサビ・ペンキ・汚れ落としにご使り	月ください。				

作業中は必ず保護メガネ、防塵マスクをご使用下さい。

電動工具の使用説明書をよく読み、警告・注意を良く守り、作業をして下さい。

電動サンダー・サンディングプロック・ラバーブロックのほか、木等に巻きつけても使用できます。

ポリプロピレン

材質

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.