

品番：EA809XL-15

品名：AC100V/ 720W ベルトサンダー

	販売価格	10,700円(税抜)／ 11,770円(税込)		
	カタログ価格	10,700円(税抜)／11,770円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 2 (2025/08/03 06:50現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
	カタログページ	0873ページ		



仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブ`ラック・ア`ント・デ`ッカー)	型番	KA3000
電源	AC100V	消費電力	720W
ベルト速度	250m/分	ベルトサイズ	76×533mm
サイズ	152×340×155(H)mm	重量	3.3kg
コード長	3m	スイッチタイプ	単速
ペーパー種類	市販	ペーパー取り付け	ワンタッチ
付属品	#80サンディングベルト、集じんダスト バッグ、集じん機アダプター		
研磨面が広く、強力なベルトサンダー			
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。			
先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。			
作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。			
二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付			
削る・磨く・仕上げ。作業を簡単に。			
木材の仕上げや補修、塗料をはがす、切断面を滑らかにする、サーフボードを磨く。様々な場面や用途でサンダーが活躍。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.