

品番：EA809XV-5

品名：AC100V/ 120W 吸塵サンダー



販売価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
カタログ価格	6,660円(税抜) / 7,326円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 07:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	BLACK+DECKER (ブラック・アンド・デッカー)	型番	KA2000
ペーパーサイズ	94×135mm	ベースプレートサイズ	94×133mm
電源	AC100V・120W	回転数	14,000rpm
本体サイズ	94×240×130(H)mm	重量	1.1kg
コード長	2m	軌道	1.5mm
付属品	集じんダストケース、サンドペーパー (#80/#120/#240)×各1枚、スクラビングパッド(粗目・仕上げ用)、ポリッシング、ストリッピングウール、スポンジパッド	ペーパー種類	専用
ペーパー取り付け	マジックテープ	スイッチタイプ	単速

二重絶縁、集じん機能付

先端が細くなったアイロン型ベースで、細かい場所での作業が容易なマウスサンダーです。

マイクロフィルター採用の新集塵ダストケースにより、高い集塵性能を実現

握りやすいグリップを採用し、垂直面での研磨が容易にできます。

先細設計なので、細かい場所の作業に向いています。

手を汚さずにお手入れ可能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.