


品番：EA809XW-2

品名：AC100V/190W(93x230mm) 吸塵サンダー



販売価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
カタログ価格	18,000円(税抜) / 19,800円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 04:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			




コンパクトなデザインを採用、高速切断に最適

仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GSS23AE/MF
電源	100V・190W	回転数	7000~12000rpm
ストローク数	14000~24000回/分	オービットダイヤ(軌道)	2.0mm
プレートサイズ	92×182mm	ペーパーサイズ	マジック式:93×185mm クランプ式: 93×230mm
コード長	2.5m	本体サイズ	157×240mm
重量	1.4kg		
二重絶縁、電子無段変速			
替カーボンブラシ	EA813BZ-15		

代替品

	品番	EA809X-1
	コメント	違い:メーカー,ストローク数,パ°-パ°-サイズ* 等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.