品番: EA809YA-36

品名: 180x6mm/WA36P オフセット型砥石(25枚)



| 販売価格    | <b>17,600円</b> (税抜)/19,360円(税込) |      |   |  |  |
|---------|---------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格  | 17,600円(税抜)/19,360円(税込)         |      |   |  |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2024/06/01 20:07現在)    |      |   |  |  |
| 商品入数    | 25                              | 販売単位 | 箱 |  |  |
| カタログページ | 1022ページ                         |      |   |  |  |







業界初の赤い砥石として開発されたロングセラー商品

## 仕様

| メーカー                      | ニューレジストン(NRS) | 型番    | NA1806A36P      |  |  |
|---------------------------|---------------|-------|-----------------|--|--|
| メーカー商品名                   | ニューエース        | 用途    | 一般鋼のバリ取り、ビード取りに |  |  |
| 対応切削材                     | 一般鋼           | 外径    | 180mm           |  |  |
| 厚み                        | 6mm           | 穴径    | 22mm            |  |  |
| 砥粒                        | A/WA          | 粒度    | #36             |  |  |
| 硬度                        | Р             | 最大回転数 | 7600rpm         |  |  |
| 最大使用周速度                   | 72m/s         | 入数    | 25枚             |  |  |
| 幅広い用途に優れた研削性能を発揮する研削砥石です。 |               |       |                 |  |  |

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.