

品番：EA809YC-136

品名：105x6mm/#36 オフセット型砥石(高耐久/5枚)



販売価格	1,820円(税抜)／2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜)／2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/06 19:38現在)		
商品入数	5	販売単位	袋
カタログページ	1007ページ		



作業環境を改善する新型弾性オフセット砥石

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	SR1056-36
メーカー商品名	スーパーレッド	用途	一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削などハードな研削作業
対応被削材	一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミ	外径	105mm
厚み	6mm	穴径	15mm
粒度	#36	最大回転数	13,100rpm
最大使用周速度	72m/s	入数	5枚

総研削量が約1.8倍に向上(当社実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなり、トータルコストダウンにつながります。
目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。
騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。

