

品番：EA809YF-36

品名：100x5mm/#36 オフセット型砥石(25枚)



販売価格	9,980円(税抜)／10,978円(税込)		
カタログ価格	9,980円(税抜)／10,978円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/25 03:20現在)		
商品入数	25	販売単位	箱
カタログページ	0970ページ		



長寿命で研削量の多いオフセット型弾性砥石
コーナー部分や隅肉ビードに強く、重研削にも最適！

仕様

メーカー	ニューレジストン(NRS)	型番	SB1005-36
メーカー商品名	スーパーブラック	用途	一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業。
対応被削材	一般鋼・高張力鋼・ステンレス	外径	100mm
厚み	5mm	穴径	15mm
粒度	#36	最大回転数	13,750rpm
最高使用周速度	72m/s	入数	25枚
抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。			
研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。			
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、“人にやさしい”砥石です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

