

品番：EA809YP-1

品名：100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト)



販売価格	6,530円(税抜)／7,183円(税込)		
カタログ価格	6,530円(税抜)／7,183円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/13 15:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1011ページ		



仕様

外径	100mm	線径	0.6mm
最大回転数	20,000rpm	ブラシ厚	6.4mm
材質	スチール	ねじサイズ	M10×1.5
トリム長	22.2mm	ノット数	24
適応ツール	エアグラインダー	先端形状	ケーブル 非常に強力な研磨作用があります。

ディスクグラインダーで使用して下さい。

フィラメントをねじってワイヤーロープのようにまとめた形状

柔軟性を抑え、より重作業用に

部分的に力を入れる必要のある箇所などに

コーナーのクリーニングなどに

〈ご注意〉

・作業をする時は必ず保護メガネやフェイスシールドを装着して目の安全を確保してください。

・作業中は粉塵が多量に発生しますので防塵マスクを必ず装着してください。

・本品の最大回転数とは無負荷の状態の物を指します。

・ご使用になる前に本品を点検し、さびや傷のない事を確認してください。さび、さびのある場合はご使用にならないでください。

・作業中は他の人が近づかないようにしてください。

P

パフォーマンスライン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.