


品番：EA809YP-2

品名：100mm/M10 ワイヤブラシ(ホイール型/ステンス)



販売価格	7,100円(税抜)／7,810円(税込)		
カタログ価格	7,100円(税抜)／7,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/08/04 11:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1011ページ		



仕様

外径(mm)	100	線径(mm)	0.5
最大回転数(rpm)	20,000	ねじサイズ	M10×1.5
材質	ステンレス	ブラシ厚	6.35mm
トリム長	22.2mm	ノット数	24
適応ツール	エアグラインダー	先端形状	ケーブル 非常に強力な研磨作用があります。
ホイール型			
ツイスト			
P パフォーマンスライン 使用頻度が高い方向けの丈夫で長持ちするタイプ			

代替品

	品番 EA809YP-22 コメント
--	-----------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.