品番: EA809YP-22

品名:100mm/M10 ワイヤーブラシ(ホイール型/ステンレス製)



販売価格	10,600円 (税抜)/11,660円(税込)				
カタログ価 格	10,600円(税抜)/11,660円(税込)				
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/10 16:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1011ページ				













仕様

外径(mm)	100	線径(mm)	0.4
最大回転数(rpm)	20,000	ねじサイズ	5/8"-11UNC
材質	ステンレス	ブラシ厚	12.7mm
トリム長	22.2mm	ノット数	20
適応ツール	エアグラインダー	先端形状	スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。

※ねじサイズ5/8"-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター作

ホイール型

ツイスト

V バリューライン

使用頻度が高くない方向けのリーズナブルなタイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.