

品番：EA809YP-22

品名：100mm/M10 ワイヤブラシ(ホイール型/ステンレス製)



販売価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/05/14 18:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1011ページ		



仕様

外径(mm)	100	線径(mm)	0.4
最大回転数(rpm)	20,000	ねじサイズ	5/8”-11UNC
材質	ステンレス	ブラシ厚	12.7mm
トリム長	22.2mm	ノット数	20
適応ツール	エアグラインダー	先端形状	スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。
※ねじサイズ5/8”-11UNCからM10×1.5に変換するアダプター付			
ホイール型			
ツイスト			
V バリュースライン 使用頻度が向かない方向けのリーズナブルなタイプ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.