

品番 : EA809YR-12

品名 : 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ<sup>°</sup>型/ステンレス製)



販売価格	3,590円(税抜) / 3,949円(税込)		
カタログ価格	3,590円(税抜) / 3,949円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/12/16 20:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1012ページ		



ワイヤ切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

#### 仕様

メーカー	錦	型番	LN-075F2
ねじサイズ	M10×1.5	外径	75mm
線径	0.27mm	毛丈	25mm
最大回転数	12,000rpm	材質	ステンレス線 ヨリ形

電動工具専用

ブラシワイヤの外周部および上層部にカバーを加えることで、ワイヤの上向き方向への変形を抑制

ブラシワイヤが直接外碗に当たることによる研磨中の折損・飛散を防ぐため、肉厚のゴム層を形成

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.