

品番：EA809YR-52

品名：35mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ° 型/ステンス製)



販売価格	2,150円(税抜)／2,365円(税込)			
カタログ価格	2,150円(税抜)／2,365円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/01 00:06現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	0974ページ			



ワイヤ切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上

仕様

メーカー	錦	型番	MN-035F2
ねじサイズ	M10×1.5	外径	35mm
線径	0.27mm	毛丈	12mm
最大回転数	12,000rpm	材質	ステンレス線 ヨリ形
電動工具専用			
ブラシワイヤの外周部および上層部にカバーを加えることで、ワイヤの上向き方向への変形を抑制			
ブラシワイヤが直接外腕に当たることによる研磨中の折損・飛散を防ぐため、肉厚のゴム層を形成			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.