

品番：EA809YR-6

品名：125mm/M10/#60 ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)



販売価格	3,350円(税抜)／3,685円(税込)		
カタログ価格	3,350円(税抜)／3,685円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/01 01:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0973ページ		



“安全で確実な研磨作業”を実現

仕様

メーカー	錦	型番	EN-010N0
ねじサイズ	M10×1.5	外径	125mm
線径	1.5mm	毛丈	25mm
粒度	#60(粗目)	最大回転数	12,000rpm
材質	砥粒入りナイロン(エヌグリット)		
電動工具専用			
●安全性 線材の切損量の減少により切損・飛散による危険性が低下し、より安全性の高い研磨作業が可能			
●研磨力 弾力性のあるフィラメントに固定されたグリット(研磨砥粒)の鋭いエッジが、どのような形状の作業面も確実に研磨			
●耐久性 焼付きのない研磨を実現し、耐久性・耐疲労性などが大幅に向上			
●経済性 ブラシ線材の消耗度が低く交換頻度が減ることで、作業性・経済性が大幅に向上			

